

# Fiche Technique Patient

## INSITE+ OPEN - 16 Canaux - Contour d'oreille multi adaptation

v1 - 06 2011



Classe : D	Pertes auditives: légères à moyennes LPPR > 20 Ans : 2335791	Pile : 312 LPPR < 20ans : 2355084
------------	---	--------------------------------------

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)

Niveau de sortie Max (dB)*	132	Gain Max (dB)*	65	Consommation (mA)	0,8
----------------------------	-----	----------------	----	-------------------	-----

(\*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 118-0/A1 - Avec coude

Nombre de canaux	16	Nombre de micros	2	Programmes d'écoute	5
------------------	----	------------------	---	---------------------	---

### TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	Réduction des bruits microphones	•
	Contrôle automatique du bruit de vent (fort ou faible)	•
	Système de lissage (SoundSmoothing), pour une qualité acoustique optimale, une réduction des nuisances sonores et une meilleure compréhension	•
	Compensation naturelle du volume sonore	•
Qualité acoustique	Equaliseur Automatique de confort pour un équilibre parfait (+/- aigu)	•
	Détéction automatique des environnements, pour d'avantage de confort dans toutes les situations	•
	Technologie sans fil, liaison stéréo synchrone entre les deux oreilles	•
	AGC-O multicanaux ou large bande pour que le niveau de sortie soit toujours inférieur au seuil d'inconfort	•
	SoundLocator : meilleure localisation dans l'espace (avant-arrière)	•
Anti Larsen	Anti Larsen Préventif 2.0 - Annulation de phase avec décalage de fréquence	•
Directivité Microphonique	Microphones automatiques, directionnel multicanaux adaptatif - 360°	•
Fonctions Automatisées	Auto-Aclimatation : augmentation progressive et graduelle du gain, permettant ainsi une meilleure tolérance et une plus grande satisfaction	•
	Préférence client, optimisation automatique des préférences utilisateurs	•
	DataLearning : optimisation automatique des préférences de volume	•
	DataLogging : enregistrement des données quotidiennes	•
	Bips sonores à tonalités ajustables (programme d'écoute, marche/arrêt, pile faible)	•
Fonction de Confort	AquaProtect® protège l'appareil de l'humidité et autres salissures	•



### AUTRES CARACTERISTIQUES

Potentiomètre	Tél	Bobine Téléphone	-	Multi adaptation ouvert/fermé	•
Marche/Arrêt	BP/TP	Tube open et Embout	•	Coude	•
Sabot Audio	ML	Nano Protection	•	Tube open diff tailles	•
Adaptateur lunette	-	Rechargeable	-	Cross & Bicross lunette	-
Couleurs disponibles	8	Tuning Concept	•	Cross & Bicross Volant	-

### ACCESSOIRES OPTIONNELS\*

Chargeur	NON	Télécommande à LED	OUI
Liaison Bluetooth®	OUI	Télécommande BluLink (Bluetooth)	OUI
		Télécommande Mini BluLink (ML)	OUI

BP : Bouton Programme    Inter : Interrupteur    Pot : Potentiomètre    TP : Tiroir Pile    Tél : Télécommande

Télécommande



BluLink



MiniLink