


# Accord 2<sup>c</sup>

Fiche Technique Patient  
Accord 16 - 2c Free  
v1 - 06 2013







**NOUVEAU !**

**L'accord parfait entre confort, esthétique et traitement sonore haute définition**

<b>Type : Mini Contour Free</b>		<b>Pertes auditives: légères à moyennes</b>				<b>LPPR &gt; 20 Ans : 2335791</b> <b>LPPR &lt; 20 Ans : 2335084</b>	
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)</b>							
<b>Niveau de sortie Max (dB)*</b>	<b>137</b>	<b>Gain Max (dB)*</b>	<b>67</b>	<b>Consommation (mA)</b>	<b>1</b>	<b>Type de Pile</b>	<b>13</b>
<b>Classe LPPR</b>	<b>D</b>	<b>Nombre de Micro HD</b>	<b>2</b>	<b>Programmes d'écoute</b>	<b>6</b>	<b>Durée de Pile moyenne (H)</b>	<b>203</b>
(*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 60118-0 - avec coude							
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>							
<b>Contrôle Volume</b>	<b>BP / Tél</b>	<b>Bobine Téléphonique</b>	<b>oui</b>	<b>Compatibilité GSM</b>	<b>M4</b>	<b>Générateur de bruit</b>	<b>non</b>
<b>Marche/Arrêt</b>	<b>BP/Tél/TP</b>	<b> Tubes Open &amp; Dômes</b>	<b>oui</b>	<b>Coude enfant</b>	<b>non</b>	<b>Technologie sans fil</b>	<b>oui</b>
<b>Entrée Audio</b>	<b>non</b>	<b>Nano Protection</b>	<b>oui</b>	<b>Sécurité enfant</b>	<b>non</b>	<b>Technologie TwinCore®</b>	<b>oui</b>
<b>Adaptateur lunette</b>	<b>non</b>	<b>Rechargeable</b>	<b>oui</b>	<b>Cross &amp; Bicross lunette</b>	<b>non</b>	<b>Liaison Bluetooth®</b>	<b>oui</b>
<b>Couleurs disponibles</b>	<b>8</b>	<b>Tuning Concept</b>	<b>oui</b>	<b>Cross &amp; Bicross Volant</b>	<b>non</b>	<b>SecureTec®</b>	<b>oui</b>

BP: Bouton de programme / Tél: Télécommande / TP: Tiroir pile

HD Speech (Parole HD)	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité	Accord 16-2c Free	Accord 16-2c Open
<b>Microphones HD</b>	De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores	✓	✓
<b>Focus 360°</b>	Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels	✓	✓
<b>Canaux de Traitement</b>	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>Bandes d'Echantillonnage</b>	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Compression Fréquentielle 2c</b>	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible	✓	✓
<b>Compression 2c</b>	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole	✓	✓
<b>MPO Multicanaux</b>	Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive	✓	✓
<b>Mise à Niveau Automatique</b>	Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles	✓	✓
<b>Smart Set &amp; Go (Régler c'est parti)</b>	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	<b>Accord 16-2c Free</b>	<b>Accord 16-2c Open</b>
<b>Equaliseur Auto-Smart</b>	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore	✓	✓
<b>Gestion des Environnements</b>	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés	✓	✓
<b>Auto Acclimatation</b>	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient	✓	✓
<b>Data Logging</b>	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces	✓	✓
<b>Confort</b>	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	<b>Accord 16-2c Free</b>	<b>Accord 16-2c Open</b>
<b>Anti Lasren Prévétif 2c</b>	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts	✓	✓
<b>Réduction Auto des Bruits 2c</b>	Totalement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable	✓	✓
<b>Auto-Vent</b>	Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant	✓	✓
<b>SoundSmoothing</b>	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée	✓	✓
<b>SoundLocator</b>	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon	✓	✓
<b>SoundRadiance</b>	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus	✓	✓
<b>SecureTec</b>	Assure jour après jour des performances constantes	<b>Accord 16-2c Free</b>	<b>Accord 16-2c Open</b>
<b>Double Anti Cérumen</b>	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer	✓	✓
<b>Revêtement SecureTec</b>	Nano-revêtement intérieur et extérieur	✓	✓
<b>Joint SecureTec</b>	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules	✓	✓
<b>PRODUITS OPTIONNELS</b>	<b>100% de connectivité en toute liberté</b>	<b>Accord 16-2c Free</b>	<b>Accord 16-2c Open</b>
<b>Connectivité</b>	Compatibles Blu RCU et Mini Blu pour une liaison sans fil permanente, facile à utiliser / Technologie sans fil Bluetooth pour piloter du bout des doigts / Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements ou le mode microphone directionnel est approprié / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore où changement de programme en toute discrétion	 Blu Rcu	 Mini Blu
		 Télécommande à LED	
<b>Rechargeable (1)</b>	Economique et écologique avec fonction de séchage		-
<b>AutoPhone (2)</b>	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)	✓	-
<b>Bobine Téléphonique (2)</b>	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T	✓	-

(1) Uniquement sur Free et RIC 312  
(2) Modèle Free et Ric 312 - en option sur intras auriculaire

## Couleurs Disponibles



Beige, Tabac, Carbone, Granite, Gris, Perle Blanc, Bronze, Argent

[de vrais produits, un vrai service, pour de vraies personnes.]

Rexton est une marque de  
Siemens Audiologische Technik GmbH



www.rexton.com