

[Finesse 2^c]

Fiche Technique Patient
Finesse 18 - 2c Open
v1- 06 2013



reddot design award
winner 2010







NOUVEAU !

Des fonctionnalités hautes performances pour un son en haute définition

Type : Micro Contour Open		Pertes auditives: légères à moyennes				LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)							
Niveau de sortie Max (dB)*	132	Gain Max (dB)*	65	Consommation (mA)	1	Type de Pile	312
Classe LPPR	D	Nombre de Micro HD	2	Programmes d'écoute	6	Durée de Pile moyenne (H)	140
(*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 60118-0 - avec tube open							
AUTRES CARACTERISTIQUES							
Contrôle Volume	BP / Tél	Bobine Téléphonique	non	Compatibilité GSM	M4	Générateur de bruit	non
Marche/Arrêt	BP/Tél/TP	 Tubes Open & Dômes	oui	Coude enfant	non	Technologie sans fil	oui
Entrée Audio	non	Nano Protection	oui	Sécurité enfant	non	Technologie TwinCore®	oui
Adaptateur lunette	non	Rechargeable	non	Cross & Bicross lunette	non	Liaison Bluetooth®	oui
Couleurs disponibles	8	Tuning Concept	oui	Cross & Bicross Volant	non	SecureTec®	oui

BP: Bouton de programme - Tél: Télécommande - TP: Tiroir Pile

HD Speech (Parole HD)	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité	Finesse 18-2c Free	Finesse 18-2c Open
Directivité HD	Apporte la plus naturelle et confortable restitution sonore	✓	✓
Microphones HD	De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores	✓	✓
Bande Passante HD	Assure une expérience HiFi naturelle et réaliste	✓	✓
Focus 360°	Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels	✓	✓
Canaux de Traitement	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels	36	36
Bandes d'Echantillonnage	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important	18	18
Compression Fréquentielle 2c	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible	✓	✓
Compression 2c	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole	✓	✓
MPO Multicanaux	Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive	✓	✓
Mise à Niveau Automatique	Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles	✓	✓
Smart Set & Go (Régler c'est parti)	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	Finesse 18-2c Free	Finesse 18-2c Open
Equaliseur Auto-Smart	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore	✓	✓
Gestion des Environnements	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés	✓	✓
Auto Acclimatation	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient	✓	✓
Data Logging	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces	✓	✓
Confort	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	Finesse 18-2c Free	Finesse 18-2c Open
Anti Larsen Préventif 2c	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts	✓	✓
Réduction Auto des Bruits 2c	Totalement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable	✓	✓
Auto-Vent	Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant	✓	✓
SoundSmoothing	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée	✓	✓
SoundLocator	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon	✓	✓
SoundRadiance	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus	✓	✓
SecureTec	Assure jour après jour des performances constantes	Finesse 18-2c Free	Finesse 18-2c Open
Double Anti Cérumen	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer	✓	✓
Revêtement SecureTec	Nano-révetement intérieur et extérieur	✓	✓
Joints SecureTec	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules	✓	✓

PRODUITS OPTIONNELS	100% de connectivité en toute liberté	Finesse 18-2c Free	Finesse 18-2c Open
Connectivité	Compatibles Blu RCU et Mini Blu pour une liaison sans fil permanente, facile à utiliser / Technologie sans fil Bluetooth pour piloter du bout des doigts / Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore ou changement de programme en toute discrétion	 Blu Rcu	 Mini Blu
		 Télécommande à LED	
Rechargeable (1)	Economique et écologique avec fonction de séchage		-
AutoPhone (2)	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)	✓	-
Bobine Téléphonique (2)	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T	✓	-

(1) Uniquement sur Free et RIC 312
(2) Modèle Free et RIC 312 - en option sur intras auriculaire

Couleurs Disponibles



Beige, Tabac, Carbone, Granite, Gris, Perle Blanc, Bronze, Argent

[de vrais produits, un vrai service, pour de vraies personnes.]

Rexton est une marque de
Siemens Audiologische Technik GmbH

