


Joy 2^c

Fiche Technique Patient
RX Joy 8 - 2c Open
v1-01 2014



NOUVEAU !

Solutions auditives, robustes, fiables et esthétique, pour tout le monde.

Type : Micro Contour Open		Pertes auditives: légères à moyennes				LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)							
Niveau de sortie Max (dB)*	132	Gain Max (dB)*	65	Consommation (mA)	1	Type de Pile	312
Classe LPPR	D	Nombre de Microphones	2	Programmes d'écoute	5	Durée de Pile moyenne (H)	220/203
(*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 60118-0 - avec coude							
AUTRES CARACTERISTIQUES							
Contrôle Volume	BP / Tél	Bobine Téléphonique	oui	Compatibilité GSM	M4	Générateur de bruit	non
Marche/Arrêt	BP/Tél/TP	 Tubes Open & Dômes	oui	Coude enfant	oui	Technologie sans fil	oui
Entrée Audio	non	Nano Protection	oui	Sécurité enfant	non	Technologie TwinCore®	oui
Adaptateur lunette	oui	Rechargeable	non	Cross & Bicross lunette	non	Liaison Bluetooth®	non
Couleurs disponibles	5	Tuning Concept	oui	Cross & Bicross Volant	non	SecureTec®	oui

BP: Bouton de programme / Tél: Télécommande / TP: Tiroir pile

HD Speech (Parole HD)	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité
Microphones HD	De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores
Focus 360°	Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels
Canaux de Traitement	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels
Bandes d'Echantillonnage	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important
Compression Fréquentielle 2c	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible
Compression 2c	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole
MPO Multicanaux	Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive
Mise à Niveau Automatique	Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles
Smart Set & Go (Régler c'est parti)	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide
Equaliseur Auto-Smart	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore
Gestion des Environnements	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés
Auto Acclimatation	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient
Data Logging	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces
Confort	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide
Anti Lasren Prévétif 2c	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts
Réduction Auto des Bruits 2c	Totalement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable
Auto-Vent	Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant
SoundSmoothing	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée
SoundLocator	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon
SoundRadiance	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus
SecureTec	Assure jour après jour des performances constantes
Double Anti Cérumen	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer
Revêtement SecureTec	Nano-revêtement intérieur et extérieur
Joint SecureTec	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules

RX Joy 8-2c Free	RX Joy 8-2c Open
-	-
-	-
16	16
8	8
-	-
✓	✓
✓	✓
✓	✓
RX Joy 8-2c Free	RX Joy 8-2c Open
-	-
✓	✓
-	-
✓	✓
RX Joy 8-2c Free	RX Joy 8-2c Open
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
-	-
-	-
RX Joy 8-2c Free	RX Joy 8-2c Open
✓	✓
✓	✓
✓	✓

PRODUITS OPTIONNELS	100% de connectivité en toute liberté
Multi Connectivité	Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Technologie sans fil compatible télécommande à LED et Smart Pocket / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore ou changement de programme en toute discrétion
Rechargeable (1)	Economique et écologique avec fonction de séchage
AutoPhone (2)	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)
Bobine Téléphonique (2)	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T

RX Joy 8-2c Free	RX Joy 8-2c Open
Smart Pocket	Télécommande à LED
RX Joy 8-2c Free	RX Joy 8-2c Open
-	-
-	-
✓	✓

(1) Uniquement sur Free et RIC 312 (hors strata 8)

(2) Modèle Free et Ric 312 (hors Joy 2c) en option sur intras auriculaire

AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement lié aux petites pièces - Cet aide auditive ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge.
AVERTISSEMENT : Le niveau sonore maximal en sortie pouvant être atteint s'élève à 132 dB SPL - Risque pour l'ouïe - Seul un Audioprothésiste peut assurer un ajustement précis.

Couleurs Disponibles



Beige, Granite foncé, Tabac/Granite, Gris/Granite, Argent/Granite

[de vrais produits, un vrai service, pour de vraies personnes.]

Rexton est une marque du
Siemens Audiologische Technik GmbH



www.rexton.com