

AIDES AUDITIVES DE TYPE CONTOUR D'OREILLE

HP 8 G4







Dôme Standard



Coque sur mesure évidée



Embout sur mesure

IDENTIFICATION

	8
Consommation	2.1 mA
Niveaux de sortie max.	140 dB SPL*
Gain max.	82 dB*
Nombre de micros	2

	8
Pertes	Légères à profondes
Classe	2
LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

^{*} Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

HP8G4



C1-	8
Coude	
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche/Arrêt	
Touche programmable	-
Touche à bascule programmable	
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	•
Bobine d'induction	0
LED d'état, programmable	•
Concept de couleur personnel	•
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	•
Certification IP 67	
TRAITEMENT DE SIGNAUX	
Système Anti-larsen	
Gestion de bruit	
› Réduction adaptative des bruits de fond	•
> Filtre de Wiener	
› Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	•
› Réduction adaptative du bruit de vent	-
> Suppresseur d'impulsion	•
› Adaptation automatique à la situation	•
MotionSense	-
> Selectronic	-
Système multi-microphones AudioTronic	
> Panoramique	
→ Directionnel statique	
Automatique	
▶Adaptatif	
AudioFocus 360	-
Parole 360	-
• AudioDirSelect	-
▶ SpatialSpot	-
▶ AudioSpot	
Concept de fréquence et de dynamique	
Dynamique d'entrée élargie	-
>TRC S	
› Compression sélective en fréquence	
> Fonction HiFi	-
Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	_
Fonction anti-acouphènes programmable	

= équipen	nent standard	
	1	

- o = optionnel
- = non disponible

Made for **≰** iPhone | iPad | iPod

AS AUDIO-SERVICE GmbH Alter Postweg 190 32584 Löhne, Allemagne «Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

FONCTIONS AUTOMATIQUES	
	8
Occlumatic	-
Comfort365	•
Acclimatic	•
Acclimatic intelligente	-
Comformatic	•
FOUNDEMENT TECHNIQUE	

EQUIPEMENT TECHNIQUE	
Canaux de traitement des signaux	24
Canaux de fréquence	12
Canaux AGC	12
Canaux MPO	12
Programmes auditifs	6
MusicSelect	•
> 2earPhone	•
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	•
Wireless	-
› AudioLink	•
Synchronisation binaurale	•
Direct Audio Streaming	•
> CROS / BICROS	•

ACCESSOIRES - OPTIONS	
Clip pour compartiment à pile en rouge et bleu pour distinguer le côté	•
Tube fin avec Open Tip	-
Smart Connect	0
Smart Remote	0
Smart Key	0
Petit coude	0
AudioFix	-
Fitting Set - Tube fin	-
Sabots audio	0
Sécurité du compartiment à pile	-
Compartiment à pile pour bobine d'induction	-
Adaptateur Thin Tube	-

APPLICATIONS	
Application Smart Connect	0
› Avec profil d'environnement sonore	-
Application Smart Remote	0
› Avec profil d'environnement sonore	-

PROGRAMMATION	
ConnexxAir	-
ConnexxLink	-
NoahLink WL (BLE)	•
Adaptateur de programmation 312	-
Adaptateur de programmation 13	_
Adaptateur de programmation 675	0

1

Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.