

AIDES AUDITIVES DE TYPE INTRA AURICULAIRE

ITE ICON 6 G4



Différents types
d'événements possibles



Filtre auditif
HF Black



Filtre pour
microphone
Microsafe

IDENTIFICATION

	6		6
Consommation	0.8 mA	Pertes	Légères à moyennes
Niveaux de sortie max.	115 dB SPL*	Classe	1
Gain max.	50 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683 / G: 7343660

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EQUIPEMENT DE BASE

	6
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche/Arrêt	●
Touche programmable	●
Touche à bascule programmable	-
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Filtre d'écouteur HF 4 Black	●
Filtre de microphone MicroSafe	○
Fil de traction d'extraction de l'oreille en carbone	●

TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	-
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	-
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	-
▶ MotionSense	-
▶ Selectronic	-
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panoramique	-
▶ Directionnel statique	-
▶ Automatique	-
▶ Adaptatif	-
▶ AudioFocus 360	-
▶ Parole 360	-
▶ SpatialSpot	-
▶ AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ Dynamique d'entrée élargie	-
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	-
▶ Sound Upgrade	-
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	-
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

FONCTIONS AUTOMATIQUES

	6
Occlumatic	-
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	-
Acclimatic	●
Comformatic	-

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	16
Canaux de fréquence	8
Canaux AGC	8
Canaux MPO	8
Programmes auditifs	4
▶ MusicSelect	-
▶ 2earPhone	-
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	-
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming	○
▶ CROS / BICROS	-

ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Connect		○
Smart Remote		○
Smart Key		○
AutoPhone Set		○

APPLICATIONS

Application Smart Connect		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-
Application Smart Remote		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

PROGRAMMATION

ConnexxAir	●
ConnexxLink	●
NoahLink WL (BLE)	-
Adaptateur de programmation Flex-Connect	●
Câble de programmation Sina/Icon à droite + à gauche	-
Adaptateur pour câbles Hi-Pro et NOAHlink	-

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.