

AIDES AUDITIVES DE TYPE INTRA AURICULAIRE

ITE IDA 6 G4



Différents types d'événements possibles



Filtre auditif HF Black



Filtre pour microphone Microsafe

IDENTIFICATION

	6
Consommation	0.8 mA
Niveaux de sortie max.	118 dB SPL*
Gain max.	50 dB*
Nombre de micros	2

	6
Pertes	Légères à moyennes
Classe	1
LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677
LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683 / G: 7343660

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EQUIPEMENT DE BASE

	6
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche/Arrêt	●
Touche programmable	-
Touche à bascule programmable	●
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Filtre d'écouteur HF 3 Black ou HF 4 Black	●
Filtre de microphone MicroSafe	●
Aimant de maintien de la pile et tige de remplacement	●
Certification IP 67	-

TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	-
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	●
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	-
▶ MotionSense	-
▶ Selectronic	-
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panoramique	-
▶ Directionnel statique	●
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ AudioFocus 360	-
▶ Parole 360	-
▶ SpatialSpot	-
▶ AudioSpot	●
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ Dynamique d'entrée élargie	-
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	-
▶ Sound Upgrade	-
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	-
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

FONCTIONS AUTOMATIQUES

	6
Oclumatic	-
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	-
Acclimatic	●
Comformatic	●

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	16
Canaux de fréquence	8
Canaux AGC	8
Canaux MPO	8
Programmes auditifs	4
▶ MusicSelect	-
▶ 2earPhone	-
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	-
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming	○
▶ CROS / BICROS	-

ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Connect		○
Smart Remote		○
Smart Key		○
AutoPhone Set		○

APPLICATIONS

Application Smart Connect		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-
Application Smart Remote		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

PROGRAMMATION

ConnexxAir	●
ConnexxLink	●
NoahLink WL (BLE)	-
Adaptateur de programmation Flex-Connect	-
Câble de programmation Sina/Icon à droite + à gauche	-
Adaptateur pour câbles Hi-Pro et NOAHlink	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.