



Mood-Li 12 G6

Fiche technique

Made for
iPhone | iPad | iPod

Bluetooth™



 **Audio
Service**

Tech Level 16 | 12 | 8

Identification

Consommation	2.1 mA	Pertes	Légères à sévères
Niveaux de sortie max.	130 dB SPL*	Classe	2
Gain max.	75 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

*Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

Mood Li 12 G6

● = équipement standard
○ = optionnel
- = non disponible

Équipement de base

	12
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche / Arrêt	-
Touche à bascule programmable	●
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Bobine d'induction	-
Batterie avec technologie lithium-ion	●
Concept de couleur personnel	●
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Certification IP 68	●

Traitement de signaux

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
> Réduction adaptative des bruits de fond	●
> Filtre de Wiener	●
> Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	●
> Réduction adaptative du bruit de vent	-
> Suppresseur d'impulsion	●
> Adaptation automatique à la situation	●
> Motion Sensor	●
> Selectronic	●
Système multi-microphones AudioTronic	
> Panoramique	●
> Directionnel statique	●
> Automatique	●
> Adaptatif	●
> AudioFocus 360	-
> Parole 360	●
> AudioDirSelect	●
> SpatialSpot	●
> AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
> Dynamique d'entrée élargie	●
> Compression sélective en fréquence	●
> Fonction HiFi	-
> Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	●
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

Fonctions automatiques

	12
Occlumatic	●
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	●
Acclimatic	-
HiRes Comformatic	●

Équipement technique

Canaux de traitement des signaux	32
Canaux de fréquence	16
Canaux AGC	16
Canaux MPO	16
Programmes auditifs	6
> MusicSelect	1
> 2earPhone	●
> EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	●
Wireless	
> AudioLink	●
> Synchronisation binaurale	●
> Direct Audio Streaming iPhone (Android)	●
> CROS/BICROS	●

Accessoires, Options

Chargeur Ric Lithium G6 (Obligatoire)	○
Smart Mic	○
Smart Transmitter 2,4	○
Smart Key	○
CROS RIC G6	○
Écouteur déporté S¹	○
Écouteur déporté M¹	○
Écouteur déporté P^{1,2}	○
Écouteur déporté HP¹	○
Embout CLIC MOULD 2.0 individuel (Ouvert ou puissant)	○
Click Dômes (Ouvert, Semi-Ouvert, Fermé ou Double)	○
Click Sleeves (Ouvert ou fermé)	○
quiX Mould (S, M ou L)	-
AutoPhone Set	-
Kit de changement de couleur (avec bobine d'induction pour écouteur)	-
Audio Service App.	○

Programmation

ConnexxAir	-
NoahLink WL (BLE)	●
Adaptateur de programmation 10	-
Adaptateur de programmation 312	-
Adaptateur de programmation 13	-
Adaptateur de programmation Flex-Connect	-
Câble de programmation CS44	-

Accessoires



Chargeur Ric Lithium G6



Smart Key



Smart Mic



Smart Transmitter 2.4

Fabriquant Légal
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans
préavis
FT MOOD Li 12 G6 09/2020
© 03.2018, Sivantos GmbH · I K
Tous droits réservés

ATTENTION: Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.