

# AIDES AUDITIVES RIC

## RIXX 16 G5



Click Dôme Standard



Click Dôme Manchon



Click Embout sur mesure clipsable

### IDENTIFICATION

	<b>16</b>
Consommation	1.2 mA
Niveaux de sortie max.	118 dB SPL*
Gain max.	60 dB*
Nombres de micros	2

	<b>16</b>
Pertes	Légères à sévères
Classe	2
LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

## EQUIPEMENT DE BASE

	16
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche / Arrêt	●
Sélecteur de programme	●
Bouton poussoir programmable	-
Commutateur à bascule programmable	-
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Bobine d'induction	-
Batterie avec technologie lithium-ion	-
Concept de couleur personnel	●
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
<b>Certification IP 68</b>	●

## TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	-
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	●
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	●
▶ MotionSense	-
▶ Selectronic	●
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panoramique	●
▶ Directionnel statique	●
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ AudioFocus 360	-
▶ Parole 360	●
▶ AudioDirSelect	-
▶ SpatialSpot	-
▶ AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ Dynamique d'entrée élargie	●
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	●
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	-
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible




## FONCTIONS AUTOMATIQUES

	16
Occlumatic	-
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	●
Acclimatic	-
Comformatic	●



## EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	48
Canaux de fréquence	20
Canaux AGC	20
Canaux MPO	20
Programmes auditifs	6
▶ MusicSelect	3
▶ 2earPhone	-
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	●
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	-
▶ Synchronisation binaurale	-
▶ Direct Audio Streaming iPhone (Android)	-
▶ CROS / BICROS (CROS RIC G5 nécessaire)	-

## ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Li-ion Power		-
Smart Mic		-
Smart Transmitter 2,4		-
Smart Key		○
CROS RIC G5		-
Ecouteur déporté S <sup>1</sup>		○
Ecouteur déporté M <sup>1</sup>		○
Ecouteur déporté P <sup>1, 2</sup>		○
Embout CLIC MOULD 2.0 individuel (Ouvert ou puissant)		○
Click Dômes (Ouvert, Semi-Ouvert, Fermé ou Double)		○
Click Sleeves (Ouvert ou fermé)		○

## APPLICATIONS

Application Smart Direct		-
▶ Avec profil d'environnement sonore		-
Application Smart Remote		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

## PROGRAMMATION

ConnexxAir		-
ConnexxLink		-
NoahLink WL (BLE)		-
Adaptateur de programmation 10		●
Adaptateur de programmation 312		-
Adaptateur de programmation 13		-
Adaptateur de programmation Flex-Connect		-
Câble de programmation CS44		-



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.