

AIDES AUDITIVES DE TYPE CONTOUR D'OREILLE

XS 6 G4



IDENTIFICATION

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | 6 | | 6 |
| Consommation | 0.90 mA | Pertes | Légères à moyennes |
| Niveaux de sortie max. | 124 dB SPL* | Classe | 1 |
| Gain max. | 55 dB* | LPPR > 20 ans | D: 7343690 / G: 7343677 |
| Nombre de micros | 2 | LPPR < ou = 20 ans | D: 7343683 / G: 7343660 |

EQUIPEMENT DE BASE

| | 6 |
|--|---|
| Coude | ● |
| Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche / Arrêt | ● |
| Touche programmable | ● |
| Touche à bascule programmable | - |
| Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables) | ● |
| Utilisable avec batterie jetable ou rechargeable ¹ | - |
| Bobine d'induction | ● |
| LED d'état, programmable | - |
| Concept de couleur personnel | - |
| Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable) | ● |
| Certification IP 67 | ● |

TRAITEMENT DE SIGNAUX

| | |
|---|---|
| Système Anti-Feedback | ● |
| Gestion de bruit | |
| ▶ Réduction adaptative des bruits de fond | ● |
| ▶ Filtre de Wiener | ● |
| ▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale | - |
| ▶ Réduction adaptative du bruit de vent | ● |
| ▶ Suppresseur d'impulsion | ● |
| ▶ Adaptation automatique à la situation | - |
| ▶ Selectronic | - |
| Système multi-microphones AudioTronic | |
| ▶ Panorama | - |
| ▶ Directionnel statique | ● |
| ▶ Automatique | ● |
| ▶ Adaptatif | ● |
| ▶ Parole 360 | - |
| ▶ AudioFocus 360 | - |
| ▶ AudioSpot | - |
| Concept de fréquence et de dynamique | |
| ▶ TRC S | ● |
| ▶ Compression sélective en fréquence | ● |
| ▶ Fonction HiFi | - |
| ▶ Sound Upgrade (en mode audio streaming sans fil) | - |
| ▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil) | - |
| Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée) | ● |

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

FONCTIONS AUTOMATIQUES

| | 6 |
|-------------------------|---|
| Comfort365 | ● |
| Acclimatic | ● |
| Acclimatic intelligente | - |
| Comformatic | - |

EQUIPEMENT TECHNIQUE

| | |
|---|----|
| Canaux de traitement des signaux | 16 |
| Canaux de fréquence | 8 |
| Canaux AGC | 8 |
| Canaux MPO | 8 |
| Programmes auditifs | 4 |
| ▶ MusicSelect | - |
| ▶ 2earPhone | - |
| ▶ EchoClear / Réduction de la réverbération | - |
| Data Logging | ● |
| Wireless | |
| ▶ AudioLink | - |
| ▶ Synchronisation binaurale | ● |
| ▶ Direct Audio Streaming | ○ |
| ▶ CROS / BICROS | - |

ACCESSOIRES - OPTIONS

| | |
|--|---|
| Clip pour compartiment à pile en rouge et bleu pour distinguer le côté | ● |
| Tube fin avec Open Tip | ● |
| Smart Power | ● |
| Smart Connect | ○ |
| Smart Remote | ○ |
| Smart Key | ○ |
| Petit coude | ○ |
| AudioFix | ○ |
| Fitting Set - Tube fin | ○ |
| Sabots audio | - |
| Sécurité du compartiment à pile | - |
| AutoPhone Set | - |

APPLICATIONS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Application Smart Connect | ○ |
| ▶ Avec profil d'environnement sonore | - |
| Application Smart Remote | ○ |
| ▶ Avec profil d'environnement sonore | - |

PROGRAMMATION

| | |
|----------------------------------|---|
| Adaptateur de programmation 312 | ● |
| Adaptateur de programmation 13 | - |
| Adaptateur de programmation 675 | - |
| Directement avec des câbles pour | - |
| ConnexxAir | ● |
| ConnexxLink | ● |



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.